




NUMBER C-173852

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注 :

- △. [-A-] 面より2mmの範囲で測定.
- △. 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること.
- 3. 内装するリセプタクルコネクタ型番173630, 173631.

NOTE:

- △. MUST BE KEPT BETWEEN [-A-] AND 2.
- △. TO BE MATED WITH THE CAP HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLIED RECEPTACLE CONTACT P/N, 173630, 173631.

| 色 (COLOR)   | 名称 (NAME)                           | 型番 (P/N)   |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| WHITE<br>白  | 14Pos. PLUG HOUSING<br>14極 プラグハウジング | 1-173852-1 |
| YELLOW<br>黄 |                                     | 173852-7   |
| GRAY<br>灰   |                                     | 173852-6   |
| BLUE<br>青   |                                     | 173852-5   |
| GREEN<br>緑  |                                     | 173852-4   |
| BLACK<br>黒  |                                     | 173852-2   |
| WHITE<br>白  | 14Pos. PLUG HOUSING<br>14極 プラグハウジング | 173852-1   |

| LTR | REVISION RECORD                              | DR | CHK | DATE      |
|-----|--|----|-----|-----------|
| D1  | OBSOLETE 1- -1 FJ00-0279-99                  | AY | KB  | 29FEB '90 |
| D   | ADDED COLOR ITEM<br>色追加 FJ00-0854-94         | HK | KA  | 6/30 '94  |
| C   | REDRAWN & ADDED COLOR ITEM<br>再作成&色追加 J-0114 | YF | AT  | 5/28 '91  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Copyright ©1988年<br>日本アンプ株式会社 | Copyright ©1988<br>AMP (Japan), LTD.<br>ALL RIGHTS RESERVED. |
| WIRE RANGE<br>mm* (AWG - )    | INSULATION DIA<br>mmφ  |
| MATERIAL<br>PBT               | FINISH   |
| DR. Y. Fujimori 5/28 '91      | DE.  |
| CHK.                          | APP. A. TOMITA 5/28 '91                                      |

|  |      |       |          |
|--|------|-------|----------|
| NAME .070 SRS MLC 14Pos. PLUG HSG<br>.070 シリーズ マルチロック コネクタ<br>14極 プラグハウジング |      |       |          |
| GENERAL TOLERANCE  | SIZE | LOC   | NUMBER   |
| 0<≦10 : ±0.2<br>10<≦30 : ±0.25<br>30<≦100 : ±0.3<br>ANGLES : ±3°           | A3   | J     | C-173852 |
| SCALE  | REV. | SHEET |          |
| 2-1  | D1   | //    |          |