

12 interchangeable IEC screwdriver blades with 2-component handle in sturdy smart box

12 IEC Wechselklingen mit 2-Komponenten-Griff in robuster smart Box

every screwdriver individually tested to 10.000 Volts, fully conforming to DIN EN 60900

Sicherheitswerkzeug nach DIN EN 60900 – alle Schraubendreher stückgeprüft mit 10.000 Volt

**AC 1000V
IEC 60900 : 2004**



secure fit of blades, quick-release button on handle against unwanted extraction

sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen



The first compact smart tool for electricians.
Esmart (pat.)

Das erste kompakte smart-Werkzeug für Elektriker.



precision cap and soft-grip zone on blades for low torque application

aufsteckbare Drehkappe und Weichmantelzone für Einsatz als Feinwerkzeuge



063



AC 1000V
IEC 60900 : 2004



		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART	Box 14-pce / Box 14-tlg.	063 913 06	984	40 07157 51719 7
[12 x]	Blade / Klinge			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PH1 / PH2			
	PZ2			
	Torx 10 / Torx 15 / Torx 20			
[1 x]	Handle / Griff 95 x 32 mm			
[1 x]	Precision Cap / Drehkappe			
	felo StrongBox / felo StrongBox 230 mm. 130 mm, 56 mm			

060



AC 1000V
IEC 60900 : 2004



		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART Industry Box	14-pce / Box 14-tlg.	063 913 16	1071	40 07157 53263 3
[10 x]	Blade / Klinge			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PH 1 / PH 2			
	PZ 2			
	Z 2			
[1 x]	Bit, Spanner 10 x 25			
[1 x]	Universal Cabinet key / Schaltschrankschlüssel			
[1 x]	Handle / Griff 95 x 32 mm			
[1 x]	Precision Cap / Drehkappe			
	felo StrongBox / felo StrongBox 230 mm, 130 mm, 56 mm			