

Termostato analógico / Analogue thermostat / Thermostat analogique


- E** Termostato ambiente conmutado frío/calor.
Escala de temperaturas de 6°C a 28°C.
Alimentación 120-230V / 50-60 Hz. Homologación CE.
Embalaje: 1 termostato con escuadra montaje universal.
- EN** *Switched cold/heat atmosphere thermostat.*
Temperature scale from 6°C-28°C.
120-230V / 50-60 Hz. power supply. EC approved.
Packaging: 1 thermostat with universal assembly bracket.
- F** Thermostat d'ambiance avec commutateur froid/chaueur.
Échelle de températures de 6°C à 28°C.
Alimentation : 120-230V / 50-60 Hz. Homologation CE.
Emballage : 1 thermostat avec équerre de montage universel.



Code	32155107
-------------	----------

Termostato digital / Digital thermostat / Thermostat digital


- E** Montaje sobre panel normalizado 19" 1U. Escala temperatura: -50 a 130°C. Alimentación 230V / 50Hz (120V/60hz. Bajo pedido). Indicador de alarma, homologación CE.
Embalaje: 1 termostato, 2 sondas, cable de conexión a red, cable conexión a unidad de ventilación, 1 panel fijación 19" 1U.
- EN** *Assembled in a 1U 19" panel. Temperature range: -50 to 130°C, 230V / 50Hz power supply (120V/60Hz. to be ordered). Alarm indicator, EC approved.*
Packaging: 1 thermostat, 2 probes, power cable,
- F** Montage sur panneau normalisé de format 19" 1U. Échelle de températures: -50° C à 130° C. Alimentation : 230V / 50Hz. (120V/60Hz sur commande). Indicateur d'alarme. Homolog CE.
Emballage: 1 thermostat, 2 sondes, câble d'alimentation, câble de connexion à l'unité de ventilation, 1 panneau de fixation 19" 1 U.



Code	32215810
-------------	----------

Colector masa / Copper grounding bar / Collecteur de masse

- E** Permite centralizar las diferentes conducciones de masa en un único punto para su posterior derivación a tierra.
Opciones estándar:
1 Barra de cobre 200 mm, 4 bornes de conexión, 2 aislantes.
1 Barra de cobre 42U/1.700 mm, 20 bornes, 4 aislantes.
Kit de 5 bornes conexión conector.
- EN** *Allows the different ground wires to be centralised into a single point for further single grounding connection.*
Standard options:
1 200 mm copper bar, 4 connection terminals, 2 insulators.
1 42U/1.700 mm copper bar, 20 terminals, 4 insulators.
Kit of 5 additional connexion terminals.
- F** Permet de centraliser les différentes conduites de masse en un seul point pour une dérivation unique à la terre.
Options standards:
1 barre en cuivre 200 mm, 4 bornes de connexion, 2 isolants.
1 barre en cuivre 42U/1.700 mm, 20 bornes, 4 isolants.
Kit de 5 bornes de connexion adicionales.



Code	a
32155140	200
32155142	1700 (42U)
32155141	KIT 5 BORNES / KIT 5 TERMINALS / KIT 5 BORNES

Kit toma de masa / Ground set / Kit de prise de masse

- E** 6 líneas de tierra con terminal tipo faston/tornillo en los extremos. Permiten la conexión de todas las partes móviles del rack. Fabricados con cable de cobre de 2 mm (3,5 con funda). Longitud de cable 200/400 mm.
Embalaje: 6 cables de tierra y tornillería de montaje.
- EN** *Series of 6 ground lines with straight/ring faston terminals at the ends. Allows all movable parts of rack to be earthed. Made of 2 mm copper cable (3.5 insulator). Cable length: 200/400 mm.*
Packaging: 6 ground wires and assembly hardware.
- F** Ensemble de 6 lignes de terre avec un terminal faston femelle/oeillet aux extrémités. Il permet de connecter toutes les parties mobiles du rack. Câble en cuivre de 2 mm (3,5 isolant). Longueur du câble: 200/400 mm.
Emballage: 6 câbles de terre, visserie d'installation.



Code	32215102
-------------	----------