

Datenblatt für PRUEF 2600 C2
 Artikelnummer: 972327100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 327-100
Beschreibung:	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4mm Durchmesser Buchsensteck-anchluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits - Mess-leitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260
Typ:	PRUEF 2600 C2 schwarz / black
System:	4mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 327-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	2mm
Kontaktart:	tasten
Anschlussart:	4mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC-DC 1000V
Bemessungsstrom:	1A
Durchgangswiderstand:	50mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25°C bis +80°C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

