



BK 388B



BK 389A



BK 390A



BK 391A

Performances

- 20 000 pts de mesures (BK 391A)
- Fréquence-mètre
- Capacimètre
- Transistormètre
- Test logique
- Interface RS-232 (BK 390 A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BK 388B	BK 389A	BK 390A	BK 391A
VDC	400 mV à 1000 V (5 cal.)	400 mV à 1000 V (5 cal.)	400 mV à 1000 V (5 cal.)	200 mV à 1000 V (5 cal.)
Précision*	± (0,5% + 1d)	± (0,25% + 1d)	± (0,1% + 2 d)	± (0,05% + 1d)
VAC	400 mV à 750 V (5 cal.)	400 mV à 750 V (5 cal.)	400 mV à 750 V (5 cal.)	200 mV à 750 V (5 cal.)
Précision*	± (1,2% + 4d)	± (1,2% + 5d)	± (1,2% + 5d)	± (1% + 10d)
IDC	400 mA à 20 A (6 cal.)	400 µA à 20 A (5 cal.)	400 µA à 20 A (5 cal.)	200 µA à 20 A (5 cal.)
Précision*	± (1% + 1d)	± (1% + 1d)	± (1% + 1d)	± (0,5% + 5 d)
IAC	400 mA à 20 A (6 cal.)	400 µA à 20 A (5 cal.)	400 µA à 20 A (5 cal.)	200 µA à 20 A (5 cal.)
Précision*	± (1,5% + 1d)	± (1,5% + 4d)	± (1,5% + 4d)	± (1,2% + 10 d)
Résistance	400 Ω à 40 MΩ (6 cal.)	400 Ω à 40 MΩ (6 cal.)	400 Ω à 40 MΩ (6 cal.)	200 Ω à 20 MΩ (6 cal.)
Précision*	± (0,8% + 4d)	± (0,5% + 4d)	± (0,5% + 4d)	± (0,15% + 3 d)
Capacité	4 nF à 40 µF (5 cal.)	4 nF à 40 µF (8 cal.)	4 nF à 40 µF (8 cal.)	-
Précision*	± (3% + 4d)	± (3% + 5d)	± (3% + 5d)	-
Fréquence	4 KHz à 4 MHz (4 cal.)	4 KHz à 40MHz (5 cal.)	4 KHz à 40MHz (5 cal.)	2 KHz à 200 KHz (3 cal.)
Précision*	± (0,1% + 2d)	± (0,1% + 3d)	± (0,25% + 4 d)	± (0,1% + 3d)
Transistormètre	lb= 10 µADC, Hfe: 0 à 100	-	-	-
Température	-	-	- 50°C à 1300°C	-
Précision*	-	-	± (0,8% + 2°C)	-
Test logique	oui	-	-	oui
Largeur min Impulsion	25 ns	-	-	25 ns
Rapport cyclique	-	-	-	0% à 90%
Précision*	-	-	-	± (2% + 10d)
Test de continuité	oui	oui	oui	oui
Test de diode	oui	oui	oui	oui
Interface RS-232	-	-	oui	-
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Nombre de points	4000 pts	4000 pts	4000 pts	20 000 pts
Bargraph	41 seg.	41 seg.	41 seg.	-
Alimentation	pile 9 V	pile 9 V	pile 9 V	pile 9 V
Dimensions, masse	190 x 90 x 40 mm, 320 g			
CEI 1010	600 V CAT. III			

LIVRÉ AVEC : UN JEU DE CORDONS DE MESURE, UNE PILE. UNE SONDE THERMOCOUPLE (UNIQUEMENT POUR LE MODELE BK390A)

Accessoires en option : se reporter en page 56,57,58

* Toutes les précisions données sont des précisions de base.

BK PRECISION