

KERN DE 150K20D



Balança multifunções com aparelho de avaliação e classe de protecção IP65!



Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]:	60 kg 150 kg
Leitura [d]:	20 g 50 g
Linearidade:	60 g 150 g
Peso de aferição recomendado:	150 kg (M1)
Possibilidades de ajuste:	Calibração com peso externo
Reprodutibilidade:	20 g 50 g
Sistema de pesagem:	Faixas extensíveis
Tempo de estabilização:	2,500 s
Unidades de pesagem:	kg tl (HK) tl (Tw) dwt ozt lb mo tol oz

Visor

Dígitos de visor:	2,500 cm
-------------------	----------

Contagem

N.º de peças de referência:	5 10 20 25 50
Peso mínimo por peça contagem de peças.:	40 g
Resolução de contagem:	3750

Funções

Determinação de percentagens:	sim
Função "Dynamic-Weighing":	sim
Função de contagem:	sim
Função Líq. Total:	sim
Protocolização GLP:	sim

Condições ambientais

Humidade máxima do ar:	80 %
Temperatura ambiente mínima:	5 °C
Temperatura máxima de utilização:	35 °C

Alimentação com energia

Acumulador opcional:	Akku optional
Funcionamento:	12 h
Funcionamento com baterias é possível:	sim
Tempo de carga:	10 h
Tempo de operação:	30 h
Tempo de operação:	15 h
Tensão de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Serviços

Certificado de aferição DKD:	963-129
------------------------------	---------

Categoria

Categoria:	Balanças
------------	----------

Embalagem & expedição

Dimensões embalagem (LxPxA):	510 x 375 x 110 mm
Peso bruto:	6,400 kg
Peso líquido:	4 kg
Prazo de entrega:	24 h
Tipo de expedição:	Serviço de entrega ao domicílio

Construção

Comprimento do cabo do visor:	1,400 m
Dimensões do prato de pesagem (LxPxA):	318 x 308 x 75 mm
Dimensões do visor (LxPxA):	225 x 110 x 45 mm
Material da prato de pesagem:	aço inox
Superfície de pesagem (LxP):	318 x 308 mm