

## 8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch



29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.  
 1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits

H W				
Code				
05004046001	○	<b>8000 B</b>	1 x 3/8"x199,0	1
	●	<b>8790 HMB</b>	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0	
	⊖	<b>8794 LB</b>	1 x 3/8"x200,0	
	⊖	<b>8794 B</b>	1 x 3/8"x76,0	
	⊖	<b>8784 B1</b>	1 x 1/4"x3/8"x44,0	
	⊕	<b>851/4 TZ PH</b>	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50	
	⊕	<b>855/4 TZ PZ</b>	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50	
	○	<b>867/4 Z</b>	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX TORX® 30x50; 1 x TX 40x50	
	○	<b>840/4 Z Hex-Plus</b>	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50	
	⊖	<b>800/4 Z</b>	1 x 1,0x5,5x50	