


## 8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch



29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.  
1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits

| H<br>W      |   |                         |  |  |
|-------------|---|-------------------------|--|---|
| Code        |   |                         |  |   |
| 05004047001 | ○ | <b>8003 B</b>           | 1 x 3/8"x222,0   | 1   |
|             | ● | <b>8790 HMB</b>         | 1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0 |   |
|             | ○ | <b>8794 LB</b>          | 1 x 3/8"x200,0   |   |
|             | ○ | <b>8794 B</b>           | 1 x 3/8"x76,0  |   |
|             | ● | <b>8784 B1</b>          | 1 x 1/4"x3/8"x44,0   |   |
|             | ⊕ | <b>851/1 Z PH</b>       | 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25  |   |
|             | ⊕ | <b>855/1 Z PZ</b>       | 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25   |   |
|             | ⊕ | <b>867/1 Z</b>          | 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25   |   |
|             | ○ | <b>840/1 Z Hex-Plus</b> | 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25   |   |