

8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
 1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits

H W			
Code			
05004078001	○	8004 C	1 x 1/2"x281,0
	●	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
	○	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	○	8794 C	1 x 1/2"x52,0
	●	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	⊕	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	○	867/2 Z	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	○	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30