

8100 SA 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch

Hex-Plus



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits

H W				
Code				
05004018001	○	8004 A	1 x 1/4"x141,0	1
	●	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
	○	8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
	○	8794 A	1 x 1/4"x56,0	
	○	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
	⊕	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	⊕	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	⊕	867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25	
	○	840/1 Z	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	
		Hex-Plus		