

注) NOTES


- 材質 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING:G.F.PPS,BROWN,UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL:COPPER ALLOY
- メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25 MICROMETER MIN.
CONTACT AREA:GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
SOLDER TAIL AREA: ,TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING:NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
- テールのバラツキ寸法 TAILS COPLANARITY
テール平坦度は 0.1MAX. とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
- 本製品は 53551-***7 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53551-***7.

8 mm	52760-***70
14 mm	52837-***70
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	47.42	51.32	46.32	43.815	53936-1476	53551-1478	53551-1479	53551-1477	140
	41.07	44.97	39.97	37.465	---	---	53551-1279	53551-1277	120
	34.72	38.62	33.62	31.115	---	---	53551-1079	53551-1077	100
有り YES	28.37	32.27	27.27	24.765	---	---	53551-0879	53551-0877	80
	25.2	29.1	24.1	21.59	---	53551-0778	53551-0779	53551-0777	70
	22.02	25.92	20.92	18.415	---	53551-0678	53551-0679	53551-0677	60
ハウジングロック H'S'G LOCK	D	C	B	A	トレー梱包 TRAY PACKAGING	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.
								MODEL NO.	53551-***77

REVISED EC NO: J2009-0433 DRWN: MAKURAA 2008/11/26 CHKD: T. HARUYAMA 2008/11/26 APPR: NUKITA 2009/01/08	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY H. SHIMABUKUR	DATE '04/3/22	TITLE 0.635 B/B S/T PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-			
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/3/22	APPROVED BY M. SASAO			
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/3/22	MATERIAL NO. SEE TABLE			
	ANGULAR ±3 °	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		DOCUMENT NO. SD-53551-003		SHEET NO. 1 OF 1		
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

DWG. NO. SD-53551-004



注)
NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 6.00 ± 2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
4. 量産対応済の極数については、
SD-53551-**77を参照下さい。
SEE SD-53551-**77 FOR AVAILABLE ITEMS.
5. 本製品は 53551-***9 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53551-***9

B DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度	ANGLE	$\pm 30^\circ$
30以上	OVER	± 0.3
10以上	30未満	± 0.25
10未満	OVER	
	UNDER	± 0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

53551-**79	MODEL NO.
材料	ポリ塩化ビニル P.V.C
仕上げ	FINISH —#—
適用電線範囲	WIRE RANGE —#—
被覆外径	INS. RANGE —#—
DRAWN BY	Y04/03/19 CHK'D BY '04/03/19
H.SHIMABUKURO	K.TOJO
APP'D BY	'04/03/19 尺度
DATE	SCALE —#—
日付	DATE
DR. CHK.	DR. CHK.
変更内容	REVISION RECORD
記号	LTR

11	53551-1479	140
12	▲ -1279	120
14	-1079	100
17	-0879	80
19	-0779	70
21	▼ -0679	60
28	53551-0479	40
梱包数	QUANTITY	極数
	MATERIAL NO.	NO. OF CKT.

MOLEX	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	-LEAD FREE- 53551-**77 STICK PACKAGING
DWG. NO.	SD-53551-004
REV	0

A : MM

SD-53551-004.001 A