

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Sefram
Sefram

BK 9115

Alimentation programmable de puissance à découpage 80V/60A Rapport qualité prix inégalé



Caractéristiques principales

- Puissance délivrée de 1200W
- Afficheur VFD
- Clavier en face avant pour une entrée simplifiée des données
- Programmation (SCPI)
- Mémoire de configurations (100 configurations mémorisées)
- Protection totale: tension, courant, puissance
- Mode "list" permettant de créer des séquences (10 séquences de 10 pas)
- Temps de montée et de descente programmable en mode list
- Faible poids (<9kg) et format très compact (rack 1U)
- Entrée programmation analogique
- Prise de potentiel à distance pour compenser les pertes dans les connexions
- Mise en série et parallèle de plusieurs unités
- Interfaces: RS-485 (pilotage de plusieurs unités), USB, RS-232, GPIB

1200W
dans un encombrement réduit.
Format rack 19 pouces 1U

Toutes
les interfaces
en standard:
USB
GPIB/IEEE
RS-232
RS-485

Spécifications	BK 9115	BK 9115
Spécifications de sortie		Coefficient de température (% de la sortie + offset) :
Tension de sortie	0 - 80V	- Tension
Courant de sortie	0 - 60A	- Courant
Puissance max.	1200W	Facteur de puissance (PFC)
Régulation aux variations de ligne		Entrée programmation analogique
- Tension	±(0.02% + 1mV)	Rendement
- Courant	±(0.02% + 1mA)	Spécifications générales
Régulation aux variations de charge		Température d'utilisation
- Tension	±(0.01% + 5mV)	Température de stockage
- Courant	±(0.1% + 10mA)	Sorties
Ondulation et bruit (20Hz - 20MHz)		Affichage
Tension de mode série avec charge	<60mVeff.	Interfaces
>0,5% de la charge max	<100mAeff.	Alimentation
Courant de mode série	<100mAeff.	Puissance consommée
Résolution en programmation		Dimensions
- Tension	1mV	Masse
- Courant	1mA	Securité (secteur) CEI 1010
Précision en programmation (% de la sortie + offset) et relecture :		Garantie
- Tension	±(0,02% +30mV)	
- Courant	±(0,1% +0.1% PE)	

Livré avec : cordon d'alimentation, manuel d'utilisation (CD-ROM).

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK9115F00



Partenaire Distributeur



Sefram



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

1997/7001