

6.02116.53 BS 18 Li

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Li



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Vergleichbare Gerätekennwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Kapazität des Akkupacks	2,0 Ah

Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0,8 - 5 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	10 mm
- Holz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer