



RE907

- Adaptateur SOT23-10
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOT23-10 avec 0.95 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2.00 mm
- Adapté pour les prises avec un écart de 7.62 mm
- Blindage
- Dimensions 12.50 x 12.50 mm

ver.20150129