



#### RE912

- Adaptateur SOT223
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOT223 avec 2.30 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2,20 mm
- Blindage
- Dimensions 10.80 x 15.55 mm