



RE918

- Adaptateur Molex FPC/FFC
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour Molex FPC/FFC
- 50 îlots de brasage avec 1.00 mm pitch
- 50 îlots de brasage avec 0.50 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- 2 trous de récupération Ø 3.20 mm
- Dimensions 64.50 x 24.00 mm