



#### RE919

- Adaptateur RS232
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour RS232
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2.20 mm, broche 1 carrée
- Blindage
- Dimensions 34.29 x 15.40 mm