



RE935-05R

- Adaptateur multiple QFN20
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour QFN20 (0.50 mm pitch)
- Pas 2.54 mm
- Adapté pour les prises avec un écart de 15.24 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 19.05 x 27.94 mm

ver.20150129