



#### RE907

- Multiadaptador para SOT23-10
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOT 23-10 con 0,95 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,00 mm
- Se ajusta a zócalos con una distancia de 7,62 mm
- Campo de apantallado
- Tamaño 12,50 x 12,50 mm