



#### RE912

- Adaptador para SOT223
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOT 223 con 2,30 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,20 mm
- Apantallado
- Tamaño 10,80 x 15,55 mm