



RE919

- Adaptador para RS232
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para RS232
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,20 mm, pin 1 cuadrado
- Campo de apantallado
- Tamaño 34,29 x 15,40 mm