



#### RE915

- Adapter für SC70-6, SC88-6 & SOT363
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für SC70-6, SC88-6 & SOT363 mit 0,65 mm Pitch
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lötinseln Ø 2,20 mm
- Abschirmungsfeld und Kühlfläche
- Größe 12,38 x 9,84 mm