

09 12 240

# Kabelzange "Lineman's Pliers"

amerikanisches Modell



- verbesserte Ausführung
- Jetzt 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
- mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                         | 09 12 240                  |
| EAN                                 | 4003773071969              |
| Zange                               | schwarz atramentiert       |
| Kopf                                | poliert                    |
| Griffe                              | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwert mittelharter Draht Ø mm | 4,6                        |
| Schneidwert harter Draht Ø mm       | 3,0                        |
| Länge mm                            | 240                        |
| Gewicht netto g                     | 470                        |



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln



Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau



09 11/12 240: Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt



09 11/12 240: Universelle Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

