



Schraub- oder Nietversion

Bohrplan

Alle Varianten

Gewicht	Anschluss	Verpackung	Zulässige Umgebungstemp.	Klimakategorie	Beschichtung	Bestell-Nummer
4.45 g	Schraub oder Niet	Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (100 St.)	-40 °C - 155 °C	40/155/21	versilbert	0751.0500
4.45 g	Schraub oder Niet	Kartonschachtel 251 x 159 x 152 mm (1000 St.)	-40 °C - 155 °C	40/155/21	versilbert	0751.0501
4.45 g	Schraub oder Niet	Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (100 St.)	-40 °C - 125 °C	40/125/21	verzinkt	0751.0502
4.45 g	Schraub oder Niet	Kartonschachtel 251 x 159 x 152 mm (1000 St.)	-40 °C - 125 °C	40/125/21	verzinkt	0751.0503
4.6 g	Löt, THT	Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (100 St.)	-40 °C - 155 °C	40/155/21	versilbert	0751.0505
4.6 g	Löt, THT	Kartonschachtel 251 x 159 x 152 mm (1000 St.)	-40 °C - 155 °C	40/155/21	versilbert	0751.0506
4.6 g	Löt, THT	Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (100 St.)	-40 °C - 125 °C	40/125/21	verzinkt	0751.0507
4.6 g	Löt, THT	Kartonschachtel 251 x 159 x 152 mm (1000 St.)	-40 °C - 125 °C	40/125/21	verzinkt	0751.0508

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Zubehör

Beschreibung



ESO 10.3x38

Sicherungs-Einsetzer/-Auszieher mit Abdeckfunktion für 10.3x38 mm Sicherungen in Clips, angemeldetes Patent

10.3 x 38 mm, IP 20

0853.1250

10.3 x 38 mm, IP 20

0853.1251