


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction ) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	wall thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 $-0.1$	21.9 $+0.1$
		1.25 to / bis 2	19.4 $-0.1$	21.9 $+0.1$
		2 to / bis 3	19.8 $-0.1$	21.9 $+0.1$



black schwarz  
rocker black symbol white  
Wippe schwarz Zeichen weiß

Marking  
Aufschrift

Ⓜ  
1802.  
6(4)/250~5E4 T100/55  
10(4)/250~  
5/50A 250V~

05

6A 125-250V AC  
1/4HP 125V AC  
1/2HP 250V AC  
R30

DPST  
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig  
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF	Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE				
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°		0 10 20 30 mm		
	± 0.2	0.4					gez./DRAWN BY 22.07.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz	
d	25092	21.07.97 sig	i			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.-gl.Nr.v.03.06.81		Appliance Switch Geräteschalter
c	19910	19.02.90 Hs	h			MARQUARDT		
b			g			Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
a			f					
			e	37630	16.09.03 vor			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			