

98 33 50

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar



- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Sehr sichere Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Transparent isolierter Skalenbereich
- Kalibrierbescheinigung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl

1000V 3/8

Artikel-Nr.	98 33 50
EAN	4003773071761
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Anwendungsbereich	5 - 50 Nm
Länge mm	385
Gewicht netto g	1230

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

