



Specification

6 x 0.5W high performance SMD LEDs
1 x 1W high power LED torch
Lumen: 300 lm /100 lm torch head
Industrial toughened Polycarbonate Housing and Lens.
IP54 dust & water protection.
Integrated magnetic pocket clip for hands-free use.

Battery Type: 3.7 V, 2200 mAh lithium-ion rechargeable battery.
DC-USB cable included for portable non-static charging.
AC/DC Adapter: Input 100-240 V, 50-60 Hz; Output 5 V DC, 1000mA
Charge Time: 4-5 hrs
Run Time: approx 3 hrs (main light) approx 12 hrs (torch)
Operating Temperature: -5 °C to +40 °C
Size: 180mm x 35 mm x 31 mm
Weight: 200 g (inc cable)



Spezifikation

6 x 0,5 W Hochleistungs-SMD-LEDs
1 x 1 W High-Power-LED-Taschenlampe
Lichtstrom: 300 lm / 100 lm, Taschenlampenkopf
Gehäuse und Linse aus industriellem gehärtetem Polycarbonat
IP54 Staub- und Wasserschutz
Integrierter magnetischer Taschenclip für die freihändige Benutzung

Batterietyp: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 3,7 V / 2200 mAh.
Mitgeliefertes DC-USB-Kabel zum nicht-statischen Aufladen unterwegs.
AC/DC-Adapter: Eingang 100-240 V, 50-60 Hz; Ausgang 5 V DC, 1000 mA
Ladezeit: 4-5 Stunden
Laufzeit: ca. 3 Stunden (Hauptlampe) ca. 12 Stunden (Taschenlampe)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Größe: 180 mm x 35 mm x 31 mm
Gewicht: 200 g (inkl. Kabel)



Caractéristiques techniques

6 DEL SMD hautes performances 0,5 W
1 torche à DEL haute puissance 1 W
Lumen : Tête d'éclairage 300 lm /100 lm
Lentille et boîtier en polycarbonate renforcés de qualité industrielle
Protection contre l'eau et la poussière IP54
Clip magnétique intégré pour une fixation sur la poche permettant une utilisation mains libres

Type de batterie: batterie rechargeable Lithium-Ion 3,7 V et 2 200 mAh.
Câble CC-USB inclus pour une recharge non statique portable.
Adaptateur CA/CC: entrée 100-240 V, 50-60 Hz ; sortie 5 V h c.c., 1 000 mA
Durée de charge: 4-5 h
Durée de fonctionnement: env. 3 h (éclairage principal) env. 12 h (torche)
Température de fonctionnement: de -5 °C à +40 °C
Taille: 180 mm x 35 mm x 31 mm
Poids: 200 g (câble inclus)

OPERATION:

1. Press the main switch to turn product on
2. Press again for torch beam
3. Press again to turn off

CHARGING:

To recharge the unit, lift the rubber cover located on the back of the unit & plug in the DC socket end of the DC-USB cable provided. The indicator on the front will turn red to indicate charging. Once charged, the indicator will turn green. Do not switch the light on when charging.

Charge the light for 6-8 hours before first use.

The battery must be recharged every 4-5 months to maintain battery life and longevity.

Warranty void if not used with specified charger

BETRIEB:

1. Den Hauptschalter drücken, um das Produkt einzuschalten
2. Für Taschenlampenstrahl erneut drücken
3. Zum Abschalten erneut drücken

AUFLADEN:

Zum Wiederaufladen des Geräts die auf der Rückseite des Geräts befindliche Gummiabdeckung anheben und das DC-Buchsenende des bereitgestellten DC-USB-Kabels anschließen. Die vorne befindliche Anzeige wird rot, um das Aufladen anzuzeigen. Nach erfolgreichem Aufladen wird die Anzeige grün. Während des Aufladens nicht das Licht einschalten.

Die Lampe vor dem Erstgebrauch 6-8 Stunden lang aufladen.

Die Batterie muss alle 4-5 Monate wiederaufgeladen werden, um die Batteriebensdauer und Langlebigkeit zu erhalten.

* Die Garantie erlischt, wenn nicht mit vorgeschriebenem Ladegerät verwendet*

FONCTIONNEMENT:

1. Appuyez sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil en marche
2. Appuyez de nouveau pour utiliser le faisceau de torche
3. Appuyez une nouvelle fois pour mettre l'appareil à l'arrêt

CHARGEMENT:

Pour recharger l'unité, soulevez le cache en caoutchouc situé à l'arrière de l'unité et branchez l'extrémité de la fiche CC du câble CC-USB fourni. L'indicateur à l'avant de l'unité devient rouge pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois le chargement terminé, l'indicateur devient vert. Ne pas allumer la lampe en cours de chargement.

Chargez la lampe pendant 6-8 heures avant la première utilisation.

La batterie doit être rechargée tous les 4-5 mois afin de préserver sa durée de vie et sa longévité.

Toute utilisation avec un chargeur autre que celui indiqué entraîne l'annulation de la garantie





Specifiche

6 x LED SMD ad alto rendimento da 0,5 W
 1 LED ad alta potenza da 1 W per l'estremità a torcia
Lumen: 300 lm /100 lm estremità a torcia
 Alloggiamento e lente in policarbonato temprato per uso industriale
 Grado di protezione da polvere e acqua IP54
 Fermaglio da tasca magnetico integrato per l'uso senza mani

Tipo di batteria: batteria ricaricabile Li-ion da 3.7 V, 2200 mAh.
 Cavo CC-USB incluso per ricarica portatile non statica.
Adattatore CA/CC: ingresso 100-240 V, 50-60 Hz; uscita 5 VCC, 1000 mA
Tempo di carica: 4-5 ore
Durata di funzionamento: 3 ore circa (luce principale)
 12 ore circa (torcia)
Temperatura di funzionamento: da -5° C a +40° C
Dimensioni: 180 mm x 35 mm x 31 mm
Peso: 200 g (cavo incluso)



Especificaciones

6 LEDs SMD de alto rendimiento de 0,5 W
 1 LED de alta potencia de 1 W para el cabezal de linterna
Lúmenes: 300 lm /100 lm cabezal de linterna
 Alojamiento y lente de policarbonato industrial endurecido
 Grado de protección de polvo y agua IP54
 Clip magnético para bolsillo integrado para utilizar el producto sin manos

Tipo de batería: batería recargable Li-ion de 3,7 V, 2200 mAh.
 Cable CC-USB incluido para carga portátil en movimiento.
Adaptador de CA/CC: entrada 100-240 V, 50-60 Hz; salida 5 VCC, 1000 mA
Tiempo de carga: 4-5 horas
Tiempo de funcionamiento: aprox. 3 horas (luz principal)
 aprox. 12 horas (linterna)
Temperatura de funcionamiento: de -5° C a +40° C
Medidas: 180 mm x 35 mm x 31 mm
Peso: 200 g (incluido el cable)

FUNZIONAMENTO:

1. Premere l'interruttore principale per accendere il dispositivo
2. Premere di nuovo per accendere il fascio luminoso della torcia
3. Premere di nuovo per spegnere

CARICA:

Per ricaricare il dispositivo, sollevare il coperchio di gomma posto sul retro e collegare l'estremità per presa CC del cavo USB-CC fornito in dotazione. L'indicatore sul frontale diventerà rosso per segnalare la carica in corso. Conclusa la carica, l'indicatore diventerà verde. Non accendere la luce durante la ricarica.

Caricare il dispositivo per 6-8 ore prima dell'uso.

La batteria va ricaricata ogni 4-5 mesi per preservare la vita utile e la durata della batteria.

Il mancato uso del caricabatterie specificato invaliderà la garanzia

FUNCIÓNAMIENTO:

1. Pulse el interruptor principal para encender el producto
2. Vuelva a pulsar para encender el haz luminoso de la linterna
3. Vuelva a pulsar para apagar

CARGA:

Para recargar la unidad, levante la cubierta de goma situada en la parte trasera de la unidad y enchufe el extremo para la toma de CC del cable USB-CC suministrado. El indicador en la parte delantera se volverá de color rojo para indicar que se está realizando la carga. Una vez terminada la carga, el indicador se volverá de color verde. No encienda la luz durante la carga.

Cargue el aparato durante 6-8 horas antes de usarlo por primera vez.

Deberá cargarse la batería cada 4-5 meses para preservar la vida útil y la duración de la batería.

Si no se usa el cargador especificado la garantía quedará invalidada

