

## A-Reihe, W-Reihe ZQV 1.5N/10 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Federanschluss mit PUSH IN-Technologie

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZQV 1.5N/ 10 RD
Best.-Nr.	<a href="#">1985800000</a>
GTIN (EAN)	4050118370393
VPE	20 Stück

**A-Reihe, W-Reihe  
ZQV 1.5N/10 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	33,5 mm	Breite (inch)	1,319 inch
Höhe	21,9 mm	Höhe (inch)	0,862 inch
Tiefe	2,8 mm	Tiefe (inch)	0,11 inch
Nettogewicht	3,391 g		

**Bemessungsdaten**

Nennstrom	17,5 A
-----------	--------

**Maße**

Raster in mm (P)	3,5 mm
------------------	--------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Wemid	Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	gesteckt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	----------	-------------------------------	----

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Downloads**

Anwenderdokumentation	<a href="#">2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf</a>
Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>