

A-Reihe ZQV 6N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Federanschluss mit PUSH IN-Technologie

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZQV 6N/2
Best.-Nr.	1985740000
GTIN (EAN)	4050118370362
VPE	60 Stück

A-Reihe ZQV 6N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	13,7 mm	Breite (inch)	0,539 inch
Höhe	34,11 mm	Höhe (inch)	1,343 inch
Tiefe	3,1 mm	Tiefe (inch)	0,122 inch
Nettogewicht	2,37 g		

Bemessungsdaten

Nennstrom	41 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	8 mm
------------------	------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	----------	-------------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf
Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP