

**Crimpwerkzeug
PZ 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne
Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 16
Best.-Nr.	9012600000
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4008190035440
VPE	1 Stück

Crimpwerkzeug PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	418 g	Nettogewicht	419,2 g

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Crimpbereich, min.	6 mm ²
Crimpbereich, max.	16 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	6 mm ²	Crimpart/-profil	Indent-Crimp
Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, max.	16 mm ²
Crimpprofil 2, min.	10 mm ²	Crimpprofil 3, min.	16 mm ²

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-10
eClass 9.1	21-04-38-11		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
Hinweistext Zubehoer	Informationen und Bestelldaten zu Aderendhülsen siehe Kapitel J Zubehör Aderendhülsen

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	WSCAD

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
PZ 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

