


Abgreifklemmen

MA 2 VA



Produkt	MA 2 VA
Beschreibung	Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und 2 mm Buchsensteckanschluss. Klemmbacken und Feder aus Edelstahl. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht sicheres klemmen dünnster Drähte. Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten bis max. 4 mm Durchmesser möglich.
Artikel-Nr. / *Farbe	9303191xx 
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Edelstahl
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis 70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

2 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 27.07.2018