



<b>EAN:</b>	4013288112354	<b>Abmessung:</b>	255x210x62 mm
<b>Teilenr:</b>	05074738001	<b>Gewicht:</b>	802 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7440/41	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82079030

- Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Hex-Plus-, TORX®- und TORX PLUS®-Bits
- Im stabilen Koffer
- Höchste Genauigkeit

Wera Drehmomentschraubendreher-Satz. Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_variabler\\_drehmomenteinstellung\\_7440\\_41.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7440_41.html)

Wera - 7440/41  
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

	<b>7400</b>	
	05074700001	1 x 7440x1/4x0.3-1.2
	05074701001	1 x 7441x1/4x1.2-3.0

	<b>867/1 TZ TORX®</b>	
	05066301001	1 x TX 6x25
	05066302001	1 x TX 7x25
	05066303001	1 x TX 8x25
	05066304001	1 x TX 9x25
	05066305001	1 x TX 10x25
	05066308001	1 x TX 15x25
	05066310001	1 x TX 20x25
	05066312001	1 x TX 25x25
	05066315001	1 x TX 30x25

	<b>867/1 IP TORX PLUS®</b>	
	05066274001	1 x 6 IPx25
	05066276001	1 x 7 IPx25
	05066278001	1 x 8 IPx25
	05066279001	1 x 9 IPx25
	05066280001	1 x 10 IPx25
	05066282001	1 x 15 IPx25
	05066284001	1 x 20 IPx25
	05066286001	1 x 25 IPx25
	05066288001	1 x 30 IPx25

	<b>840/1 Z Hex-Plus</b>	
	05056305001	1 x 2.0x25
	05056310001	1 x 2.5x25
	05056315001	1 x 3.0x25
	05056320001	1 x 4.0x25
	05056325001	1 x 5.0x25
	05056330001	1 x 6.0x25

**Einstellbare Drehmomentwerkzeuge**



Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

**Einfache Einstellung**



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

**Gute Ablesbarkeit**



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

**Messgenauigkeit**



Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrasen beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_variabler\\_drehmomenteinstellung\\_7440\\_41.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7440_41.html)

Wera - 7440/41  
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Unbegrenzt**es Lösemoment



Unbegrenzt Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Variabel**



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

**Rapid-in** und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_variabler\\_drehmomenteinstellung\\_7440\\_41.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7440_41.html)

Wera - 7440/41  
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)