



Klein Tools isolierte Spitzzangen mit Seitenschneider für Elektriker sind für 1000 V ausgelegt und VDE-zertifiziert für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz. Das mehrfarbige, schlanke Design mit kleinem Daumenschutz erleichtert die Handhabung und Aufbewahrung. Die dreiteilige Isolierung enthält eine weiße Unterbeschichtung, die vor beschädigter Isolierung warnt. Die langlebige, geformte Isolierung erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900 für isolierte Werkzeuge.

Spezifikationen

Typ:	Spitzzange	Anwendung:	Für Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen
Besondere Merkmale:	Flammhemmender und schlagfester Griff	Gesamtlänge:	225,4 mm (8,875 Zoll)
Material:	Induktiv gehärteter Stahl	Backenlänge:	58,8 mm (2,313 Zoll)
Backenbreite:	25,4 mm (1 Zoll)	Backendicke:	12,7 mm (1/2 Zoll)
Durchmesser der Spitze:	3,2 mm (0,125 Zoll)	Klingenlänge:	15,9 mm (0,625 Zoll)
Schnittart:	Seitenschneiden	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	Orange/Grau	Griffoberfläche:	3-Schicht
Grifflänge:	114,3 mm (4,5 Zoll)	Isoliert:	Ja
Standard:	IEC 60900 und ASTM F1506	Gewicht:	0,32 kg (0,70 lb)