



- Infrarot Vorheizplatte
- 200 W, 230 V
- Beheizte Fläche 120 x 60 mm
- Temperaturbereich 50 °C - 400 °C
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- Digitale Regelelektronik
- Infrarot Hochtemperaturstrahler für schnelle und effektive Erwärmung
- 2 Easy Fix Leiterplattenhalter

WHP 200

Artikel Nr.: T0053371699N

Abmessungen L x B x H (mm)	165 x 195 x 70 mm
Abmessungen L x B x H (Inch)	6.5 x 7.68 x 2.76 Inch
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	200 W
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	---