

WR 2002

2-Kanal-Reworkstation, 250 W (300 W)
Artikel Nr.: T0053380699N



Benefits

- › 2-Kanal-Versorgungseinheit WR 2 mit LötKolben WP 80, EntlötKolben DSX 80
- › Kleines Reparaturset für alle Reparaturarbeiten
- › Gleichzeitiger Betrieb von Heißluft und Entlöten ist nicht möglich

Dazu empfehlen wir:



Löt Rauchabsaugungen



Löt Kolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	273 x 235 x 102
Abmessungen L x B x H (Inch)	10,75 x 9,2 x 4,02
Gewicht (ca) in kg	6,7
Spannung	230 V
Leistung	250 W (300 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 950
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)
Display	LCD
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	18
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE