

Rhino™ 5200



Tragbares Etikettiergerät, das Zeit und Geld spart

- Erfüllt sämtliche ANSI, TIA/EIA-606-B-Etikettierstandards
- Die exklusiven Direktzugriffstasten richten Größe, Abstand und Format des Etikettentexts für Schalttafeln und Patchfelder, Klemmenblöcke und 110 Klemmleisten, Fähnchenetiketten für Drähte und Kabel und Anwendungen mit horizontaler oder vertikaler Umwicklung, vertikal ausgerichtete Etiketten oder Etiketten mit fester Länge automatisch ein.
- Druckt die Barcodes Code 39 und Code 128 auf 19 mm breiten Etiketten
- Etikettieren Sie bis zu 77% schneller als die Konkurrenz
- Speicherfunktion für das zuletzt gedruckte Etikett; Speicherfunktion zum Speichern der 100 meistverwendeten Etiketten
- Symbolbibliothek enthält über 100 vorprogrammierte Industriesymbole
- Eingearbeitete rutschfeste Gummidämpfer schützen den Drucker vor Schäden durch Herunterfallen



*Auf Grundlage von unabhängigen Tests des Rhino 5200 im Vergleich zum Panduit LS8, Brady BMP21, Brother PT 1650, gemessen anhand der Anzahl der Tastendrücke beim Erstellen eines Etiketts für eine Schalttafel sowie alle zugehörigen Kabel- und Frontplattenetiketten

Einzelgerät umfasst:

- Rhino 5200 Etikettendrucker
- 19 mm Vinyletikettenpatrone weiß
- Eine Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Kurzanleitung



Kit wie Einzelgerät plus:

- 9 mm Vinyletikettenpatrone weiß
- Netzteil
- Tragekoffer
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku



Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	234 x 124 x 64 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen:	6mm, 9mm, 12mm, 19mm
Band-Plattform	IND Rhino™
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	10mm/s
Barcodes	Ja, Code 39 & Code 128
Art des Schnitts	manuell
Batterien	6 AA oder wiederaufladbare Batterien (nicht enthalten)
Netzteil	Ja (nur im Kit enthalten)
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kundenpreis
S0841460	RHINO 5200 ABC ENG/NL/FR/DE	Einheit	8,8	15,6	28,5	1,0	1	3501170841464	
		Regal	-	-	-	-	-	-	-
		Koffer	27,5	19,4	34,5	4,4	4	13501170841461	
		Palette	120,0	80,0	118,5	236,7	192	-	
S0841400	Rhino 5200 ABC KIT ENG/NL/FR/DE	Einheit	12,0	37,5	33,0	2,4	1	3501170841402	
		Regal	-	-	-	-	-	-	-
		Koffer	38,6	37,2	34,7	7,5	3	13501170841409	
		Palette	120,0	80,0	119,1	160,9	54	-	
Zubehör									
S0902390	RHINO 5200 Koffer	Einheit	12,0	37,5	33,0	1,4	1	3501170902394	
S0721440	RHINO Netzteil	Einheit	11,5	5,9	8,9	0,2	1	5411313400763	
S0895840	Wiederaufladbarer Akku	Einheit	8,5	3,2	8,9	0,1	1	3501170895849	

IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Nur für gerade Oberflächen
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

IND-Schrumpfschlauch

Für hochwertige Kabelbeschriftungen. Ein 3:1-Schrumpfschlauch sorgt für sicheren Halt an Drähten und Kabeln.

- Erfüllt MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 224
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

IND-kompatible Etiketten												
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT												
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm	5,5m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412
19mm	5,5m	18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN												
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-
9mm		18482	18508	-	-	18485	-	-	-	-	-	-
12mm		18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-
19mm		18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-
IND FLEXIBLES NYLONBAND												
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm	3,5m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-
IND-SCHRUMPFSCHLAUCH												
6mm	1,5m	18051	-	18052	-	-	-	-	-	-	-	-
9mm		18053	-	18054	-	-	-	-	-	-	-	-
12mm		18055	-	18056	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm		18057	-	18058	-	-	-	-	-	-	-	-

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier – Schweiz
WWW.DYMO.COM

13-0103

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH. NICHT ZUM VERTRIEB.



Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.



A Newell Rubbermaid Brand

©2014 Newell Europe LLC