

### Allgemeine Bestelldaten

VPE	500
Best.-Nr.	0354361187
Materialkurztext	DEK 5 FWZ L1-PE
EAN	4008190047054

### Markierungen

VPE	500
-----	-----

### Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Aufgedruckte Zeichen	gemischte Zeichen
Aufdruckverfahren	MC-Laser
Temp.,min.,dauernd	-40 °C
Temp.,max.,dauernd	100 °C
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein
Silikon	Nein
Raster	5,00 mm
Plotterbeschriftbar	Nein
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Matrixdruckerbeschriftbar	*UNDEFINED TEXT*
Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Materialfarbe	weiß
Material	Polyamid
Aufdruck-Farbe	schwarz
Art des Aufdrucks	Standard
PrintJet	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Länge	5 mm
Halogene	Nein
Funktion	Verbindermarkierer
Cadmium	Nein
Breite	5 mm

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.0	27-14-11-37
eClass 5.1	27-14-11-37

### Verwandte Produkte

Best.-Nr.	Materialkurztext
0133161114	DEK 5 FW U1-PE1
0133161123	DEK 5 FW U10-PE1

0133161115	DEK 5 FW U2-PE2
0133161116	DEK 5 FW U3-PE3
0133161117	DEK 5 FW U4-PE4
0133161118	DEK 5 FW U5-PE5
0133161119	DEK 5 FW U6-PE6
0133161120	DEK 5 FW U7-PE7
0133161121	DEK 5 FW U8-PE8
0133161122	DEK 5 FW U9-PE9
0133261150	DEK 5 FW X1-Z1
0133261159	DEK 5 FW X10-Z10
0133261151	DEK 5 FW X2-Z2
0133261152	DEK 5 FW X3-Z3
0133261153	DEK 5 FW X4-Z4
0133261154	DEK 5 FW X5-Z5
0133261155	DEK 5 FW X6-Z6
0133261156	DEK 5 FW X7-Z7
0133261157	DEK 5 FW X8-Z8
0133261158	DEK 5 FW X9-Z9
0354361203	DEK 5 FWZ L1-EIK
0558360000	DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE
2123690000	DEK 5 FWZ WS 1-8,+,-,
0576261198	DEK 5 GW +
0576261199	DEK 5 GW -
0576291741	DEK 5 GW BL/SW -
0576261202	DEK 5 GW ERDE
0576261203	DEK 5 GW ERDE I.KR.
0522361075	DEK 5 GW L1
0522361076	DEK 5 GW L2
0522361077	DEK 5 GW L3
0537261235	DEK 5 GW MP
0537261187	DEK 5 GW PE
0537261188	DEK 5 GW PEN
0576291737	DEK 5 GW RT/SW +
0576261215	DEK 5 GW W-STROM