

## Multiadaptadores



### RE1040

- Epóxido FR4 0,80 mm, por un lado 35  $\mu\text{m}$  CU  
- 12 adaptadores autoadhesivos de pitch 0,80 mm  
- punto de rotura controlada tallado  
- superficie química de oro  
- Tamaño 90 x 100 mm