

**NOUVEAU**

Tous les outils sans fil / toutes les perceuses-visseuses sans fil (Standard Duty)

# GSR 14,4 V Professional

Page d'accueil

## Produits

Outils

Accessoires

## Service

3 ans de garantie

Service après-vente

Distributeur Bosch Spécialiste en système

Service pièces détachées

Notices d'utilisation

Protection de l'environnement

Questions fréquemment posées (FAQ)

## Nouvelles & Extras

Actualités

Téléchargements

Vidéo - Pour les professionnels par des professionnels

## Recherche

C'est parti !

Nos distributeurs



## Perceuse-visseuse sans fil GSR 14,4 V

Outil compact et durable. Pour les diamètres de perçage et de vissage faibles à intermédiaires

- La conception compacte offre une prise en main parfaite pour les travaux en hauteur et dans les espaces restreints
- Autonomie record : jusqu'à 150 vissages par charge (6x60 mm dans bois tendre)
- Extrêmement robuste : fonctionne encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton (carter « Dura Shield »)



Agrandir



Dessin coté



Comparaison de produits



### Téléchargement

Télécharger le manuel d'instructions comme PDF (3,7 MB)

### Recommander

Recommander le produit

### Bookmarks



### Bloguer sur les détails de produit

Afficher le code

- Accessoires fournis
- Données techniques & fonctions
- Accessoires

## Référence 0 601 995 G00

- Chargeur rapide AL 1419 DV
- 2 batteries 2,0 Ah NiCd (2 607 335 264)
- Coffret de transport (2 605 438 622)
- Mandrin automatique 10 mm (2 608 572 053)

Mandrin de perçage, exécution Mandrin automatique

### Données techniques

Couple maxi. (vissage en force)	38 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	22 Nm
Vitesse de marche à vide (vitesse 1 / vitesse 2)	0 – 400 / 1.400 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 10 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité batterie	2 Ah
Poids avec la batterie	1,9 kg
Temps de charge env.	60 min
Positions de présélections de couple	20+1
Longueur	215,0 mm
Hauteur	237,0 mm
<b>Diamètre de perçage</b>	
Ø de perçage dans le bois, max.	32 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	10 mm
<b>Diamètre de la vis</b>	
Ø des vis, maxi	8 mm



### Fonctions

- à plusieurs vitesses
- Vis
- Réglage continu de la vitesse de rotation
- Réversibilité droite/gauche
- Auto-Lock
- Poignée Softgrip

### Accessoires

Peu importe ce que vous avez prévu : vous pouvez toujours compter sur les accessoires d'origine Bosch. Dans notre catalogue d'accessoires vous trouverez certainement ce qui convient à vos outils Bosch.

➤ Vers le catalogue d'accessoires