

Produktinformation

00 11 07

Stiftschaltschrankschlüssel

Für gängige Schränke und Absperrsysteme



- Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden
- Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung)
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil
- Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25
- Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Schlüsselprofile: Zink-Druckguss

Allgemein	
Artikel-Nr.	00 11 07
EAN	4003773063018
Gewicht	95 g
Abmessungen	145 x 110 x 40 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Kapazität Vierkant	5,0 / 6,0 / 8,0 mm
Kapazität Doppelbart	3 – 5 mm
Kapazität Dreikant	9,0 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

