

Produktinformation

00 21 35 LE

Werkzeugkoffer "Robust23"

Leer



Der Name ist Programm: Ideal für den Außeneinsatz

- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 35 LE
EAN	4003773077596
Gewicht	4.800 g
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	470 mm (437 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	190 mm (172 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	370 mm (307 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Ersatzteile

00 21 99 V13	Ersatz-Trennstege für 00 21 XX/ 98 99 XX, (2x)
00 21 99 V14	Ersatz-Trennstege für 00 21 3X/ 00 21 42, (3x)
00 21 99 V30	Ersatz-Kippverschluss vorne für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V32	Ersatz-Tragegriff für 00 21 3X,
00 21 99 V35	Ersatz-Tragegurt für 00 21 35 / 00 21 36,
00 21 99 V37	Ersatz-Drehwirbel für 00 21 3X, (2x)

Ersatzteile	
00 21 99 V38	Ersatz-Scharnier für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V39	Ersatz-Kofferclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V40	Ersatz-Tafelclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V41	Ersatz-Werkzeugtafeln für 00 21 35, (2x)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

