

Produktinformation

00 21 36 LE

Werkzeugkoffer "Robust34"

Leer



- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 36 LE
EAN	4003773082576
Gewicht	7.100 g
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	510 mm (480 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	215 mm (199 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	419 mm (356 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Ersatzteile

00 21 99 V30	Ersatz-Kippverschluss vorne für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V32	Ersatz-Tragegriff für 00 21 3X,
00 21 99 V37	Ersatz-Drehwirbel für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V38	Ersatz-Scharnier für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V39	Ersatz-Kofferclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)



Ersatzteile

00 21 99 V40

Ersatz-Tafelclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten