

Produktinformation

11 06 160 T

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚠ 1000 V 



Allgemein

Artikel-Nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 100 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Absturzsicherung	Ja
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Ersatzteile

11 09 01	Ersatzteil-Set (Schraube und Mutter) für 11 XX 160,
----------	-----------------------------------------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

