

1 m USB4 Kabel, USB-IF zertifiziert, USBC auf USB C Kabel, 40 Gbit/s, USB Typ-C Daten-/Monitorkabel, 100W Power Delivery, 8K 60Hz, kompatibel mit Thunderbolt 4/3/USB 3.2

Produkt-ID: CC1M-40G-USB-CABLE



Dieses 1m USB4 Kabel wird an USB Typ-C® (USB 3.2), Thunderbolt™ 4/3 und PCIe fähige Geräte angeschlossen und liefert bis zu 40Gbit/s, 4K/8K Video und 100W zum laden.

Schnelle und stabile Stromversorgung/Datenverbindungen herstellen

Dieses USB4 Typ-C Kabel ist USB-IF zertifiziert für garantierte Kompatibilität mit USB-C. Es liefert zuverlässig konstante Übertragungsraten und bis zu 100W PD. Es ist ideal für die Datenübertragung mit 40 Gbit/s zu externen USB-C fähigen Geräten oder als Verbindung mit einem einzigen Kabel von einem USB-C Dock zu einem Notebook.

Dieses Kabel wurde strengen USB-IF Konformitätstests unterzogen, um die USB4 Spezifikationen zu erfüllen. Dies umfasst elektrische und mechanische Standards, die ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel für USB-C Geräte gewährleisten.

Erleben Sie 8K Video mit DisplayPort 1.4 Alt Mode

Das USB4 Kabel unterstützt bis zu 8K 60Hz Video über DisplayPort 1.4 Alt Mode mit DSC, HDR und HBR3 und ist kompatibel mit Dual 4K 60Hz und niedrigeren Auflösungen.

Stromversorgung für ein USB-C Notebook

Stromversorgung und Laden eines USB-C Notebooks, z.B. Apple MacBook, Lenovo ThinkPad oder Microsoft Surface, mit bis zu 100W Leistung über USB Power Delivery 3.0. Schließen Sie das USB4 Kabel von einem Notebook an ein USB-C Ladegerät oder eine Dockingstation an.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Datenübertragung mit 40 Gbit/s und 100W Stromversorgung über eine USB4 Verbindung
- Stromversorgung und Laden von USB4/USB-C, Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 Geräten
- Verbindung mit einem externen USB-C Netzwerkgerät oder PCIe-Gehäuse/Speicher

Merkmale

- **HIGH PERFORMANCE:** 1 m USB4 Kabel unterstützt 40 Gbit/s, 4K/8K Video und 100W Stromversorgung; USB Typ-C Anschlüsse bieten universelle Kompatibilität mit USB-C und Thunderbolt 4/3 Notebooks, Dockingstationen, UHD Monitoren und tragbaren USB-C Geräten
- **USB-IF ZERTIFIZIERT:** USB4 Kabel ist USB-IF zertifiziert mit E-Marker Chip für eine zuverlässige und konsistente Stromversorgung von USB-C Hosts/Geräten; unterstützt DisplayPort 1.4 mit DSC; konform mit PCIe 3.0 für externe PCIe-Gehäuse/Speichersysteme
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker mit robusten Zugentlastungen für lange Haltbarkeit; Koaxialkabel mit Mylar-Abschirmung für verbesserten EMI-Schutz; TPE-Kabelmantel ist umweltfreundlich, ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform
- **ANWENDUNGEN:** Verbinden und Aufladen von kompatiblen USB, Thunderbolt 4/3 und DP Alt Mode Geräten; ideal für high speed datenübertragung oder Docks; Andocken und Aufladen von USB-C Laptops über eine Verbindung; arbeitet mit Apple M1/M2/M3 Pro/Max MacBooks
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m; USB4 (40 Gbit/s); rückwärtskompatibel mit USB 3.2/3.0/2.0; DisplayPort 1.4 DP Alt Mode mit DSC/HDR/HBR3; bis zu 8K 60Hz, 4K 120Hz; PCIe 3.0 (32 Gbit/s); 100W PD; 30/34AWG; Kabelaußendurchmesser: 4,95mm

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Max. Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Max. Digitalauflösungen	8K 60Hz
Typ und Rate	USB4 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
Steckverbinder B	1 - USB-C (DP Alt-Mode)

Strom

Power Delivery	100W
----------------	------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	34 AWG

Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [5.0 mm]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [6.4 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [53.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [58.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB4 Kabel
--------------------	----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.