

1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Drucker-kabel/ Adapter - St/St

Produkt-ID: ICUSB1284



Das 1,8 m lange ICUSB1284 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf einem beliebigen, parallel angeschlossenen Standarddrucker, wobei der USB-Port in einen Centronics-Stecker für den direkten Anschluss an den parallelen Drucker umgewandelt wird. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine wesentlich schnellere Datenübertragungsrate als Standard-Parallelports, was die Wartezeiten für einen Druckjob oder den Datenaustausch verkürzt. Der tragbare und platzsparende USB-Parallel-Drucker-Adapter versorgt sich selbst und wird per Plug-and-Play auf Windows®-basierten und USB-kompatiblen Computern installiert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für das schnelle Hinzufügen eines parallelen Ports zu einem Windows®-Computer

Merkmale

- **USB AUF PARALLEL:** Der ICUSB1284 USB auf Parallel Drucker Adapter ermöglicht den Anschluss eines 36-poligen Centronics-Parallel Druckers an einen Computer über einen USB-A 2.0 Port
- **NIEDRIGER STROMVERBRAUCH:** USB-betrieben, kein externer Adapter erforderlich (0,9W Verbrauch, 5V bei 0,18A)
- **MERKMALE:** USB-A Stecker auf 36-poligen Centronics Parallel Stecker; 1,8 m lang; USB 2.0; Farbe: Schwarz; Material: Kunststoff; Chipset: Prolific PL2305
- **KOMPATIBILITÄT:** Bietet Plug-and-Play Installation auf Windows-basierten Computern mit USB-Anschluss; Unterstützt Windows (einschließlich XP und höher), Windows Server (2000 und höher), Linux (2.6.X und höher) und macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser USB zu Parallelkabel für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	12 Mbit/s (1.5 MB/s)
----------------------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Centronics (36-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
------------------------------	---

Linux 2.6.x und höher - *Nur LTS Versionen*

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Stromverbrauch	0.9W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	2.0 in [5 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
Produktgewicht	4.2 oz [118.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	1.0 in [26.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [137.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Parallel-Konverterkabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

