

10 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher

Produkt-ID: RH2A-10M-HDMI-CABLE



Dieses 10 Meter lange aktive HDMI Kabel mit Ethernet ermöglicht den Anschluss von HDMI fähigen Geräten über große Entfernungen, ideal für die Verkabelung in Heim und Büro.

Dieses High-Speed HDMI Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz (4096 x 2160p), 18 Gbit/s Bandbreite, High Dynamic Range (HDR10), Audio Return Channel (ARC) und Dolby Vision, für hohe Kontrastverhältnisse und lebendige Farben.

Das Kabel hat einen integrierten Verstärker, der das HDMI Signal aktiv verstärkt, ohne dass ein externer Strom benötigt wird. Es ist die perfekte Lösung für längere Verbindungen ohne jegliche Signalverluste. Es hat Kennzeichnungen für Quelle und Bildschirm an den Anschlüssen, um sicherzustellen, dass Bildschirm und Quelle richtig verbunden sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** 10 m HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz (bis zu 4096x2160p), 18Gbps Bandbreite, HDR10 und 32 Kanal Multi-Stream Audio mit 1536Hz Abtastung (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos); Richtungskabel mit Videoquelle/Bildschirm Kennzeichnung
- **AKTIVE SCHALTKREISE:** Aktiver busbetriebener Verstärker verstärkt Videosignale über größere Entfernungen, um das HDMI Signal auf bis zu 10 m zu verlängern; unterstützt zusätzliche Farbräume, wie Adobe RGB und YCC601 Color
- **STRAPAZIERFÄHIGES KABEL:** 100% Kupferkabel (28AWG) mit langlebigem TPE-Mantel und Zugentlastungen absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen und schützt den Kern des robusten UHD HDMI Kabels; TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS zertifiziert
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vergoldete Anschlüsse und eine hervorragende EMV Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit, liefern 4K 60Hz über große Entfernungen; Ideal für Konferenzräume, Büros usw
- **SPEZIFIKATIONEN:** 10 Meter; Farbe: Schwarz; Version: HDMI 2.0; Stecker auf Stecker; Querschnitt: 28 AWG; Außendurchmesser: 7,5mm; Kabelmantel: TPE; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Kupferlitze; Merkmale: ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 Colorimetry

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	HDMI 2.0
Chipset-ID	Spectra7 - HT8181

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
------------------	---------------------

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.5 mm]
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	1.5 lb [0.7 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.9 in [25.2 cm]
Paketbreite	13.0 in [33.0 cm]
Pakethöhe	4.7 in [12.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 10m robustes aktives HDMI® 2.0 Kabel
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.