

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Blitz-Summer BM Dauer/Puls
Flash/Buzzer BM Contin./Pulse
421 X10 XX
 (vorläufiges techn. Datenblatt)

WERMA Signaltechnik
 GmbH + Co. KG
 Dürbheimer Straße 15
 78604 Rietheim-Weilheim
 Phone +49(0)7424 9557-0
 Fax +49(0)7424 9557-44
 info@werma.de

Elektrische Daten:

Betriebsspannung: $U_{nenn} =$
 24VUC/115CAC/230VAC

Stromaufnahme: $I_{eff} =$ < 150mA bei 24V
 < 40mA bei 115V
 < 60mA bei 230V

Lautstärke: 90 dB(A) / 1m bei 2.3kHz

Tonfrequenz: 2,3 kHz

Tonart: Dauerton oder Pulston
 einstellbar

Blitzfrequenz: 1Hz

Blitzleistung: 1Ws

Einschaltdauer: 100 % ED

Lebensdauer: 4×10^6 Blitze
 Akustik > 5.000h

Mechanische Daten:

Material Gehäuse: Polycarbonat, schwarz

Material Kalotte: Polycarbonat, transparent
 Polycarbonate, transparent

Einbaulage: beliebig

Kabelabgang: Membranhülle bis \varnothing 9mm
 \varnothing

Masse ca.: 100g

Temperatur: -20° ... +50 °C

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand

Befestigung: Bodenmontage

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz bis
 1,5 mm²

Vorschriften:

Die zutreffenden EG-
 Richtlinien werden erfüllt

Bestell-Nr.:

1 = rot 3 = gelb

(andere Farben auf Anfrage)

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
 nenn

	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Datenblatt-Nr.
Name	E. Degen	S. Rudischhauser	C. Höhler	312421001
Datum	10.08.2004	24.08.2004	24.08.2004	
				Seite 1 v. 2

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.



Datenblatt-Nr.

312421001

Seite 2 v. 2