

## ► Tournevis PROTWIST® pour vis à fente

### AN Pour vis à fente - lames fraîsées

- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.

	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
<b>AN2X75</b>	0,4 x 2,0	2,0 x 75	19 x 94	169	18
<b>AN2,5X50</b>	0,4 x 2,5	2,5 x 50	19 x 94	144	20
<b>AN2,5X75</b>	0,4 x 2,5	2,5 x 75	19 x 94	169	21
<b>AN3X75</b>	0,5 x 3,0	3,0 x 75	25 x 103	178	32
<b>AN3X100</b>	0,5 x 3,0	3,0 x 100	25 x 103	203	33
<b>AN3,5X75</b>	0,6 x 3,5	3,5 x 75	25 x 103	178	41
<b>AN3,5X100</b>	0,6 x 3,5	3,5 x 100	25 x 103	203	43
<b>AN3,5X250</b>	0,6 x 3,5	3,5 x 250	25 x 103	353	55
<b>AN4X100</b>	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	209	47
<b>AN4X150</b>	0,8 x 4,0	4,0 x 150	30 x 109	259	52
<b>AN4X200</b>	0,8 x 4,0	4,0 x 200	30 x 109	309	57
<b>AN4X300</b>	0,8 x 4,0	4,0 x 300	30 x 109	409	120
<b>AN5,5X100</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 100	30 x 109	209	82
<b>AN5,5X125</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 125	30 x 109	234	87
<b>AN5,5X150</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 150	30 x 109	259	91
<b>AN5,5X200</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 200	30 x 109	309	105
<b>AN5,5X300</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 300	30 x 109	409	130
<b>AN6,5X125</b>	1,2 x 6,5	6,5 x 125	36 x 120	245	132
<b>AN6,5X150</b>	1,2 x 6,5	6,5 x 150	36 x 120	270	140
<b>AN6,5X200</b>	1,2 x 6,5	6,5 x 200	36 x 120	320	153
<b>AN6,5X300</b>	1,2 x 6,5	6,5 x 300	36 x 120	420	180



### ANF Pour vis à fente - lames forgées

- Lames forgées ont un excellent fibrage de l'extrémité qui procure une grande résistance à la torsion.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.

	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
<b>ANF4X100</b>	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	209	47
<b>ANF5,5X100</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 100	30 x 109	209	76
<b>ANF5,5X150</b>	1,0 x 5,5	5,5 x 150	30 x 109	259	84
<b>ANF6,5X100</b>	1,2 x 6,5	6,0 x 100	36 x 120	220	120
<b>ANF6,5X150</b>	1,2 x 6,5	6,0 x 150	36 x 120	270	131
<b>ANF8X150</b>	1,2 x 8,0	7,0 x 150	40 x 125	275	149
<b>ANF8X200</b>	1,2 x 8,0	7,0 x 200	40 x 125	325	164
<b>ANF10X200</b>	1,6 x 10,0	9,0 x 200	40 x 125	325	214
<b>ANF10X250</b>	1,6 x 10,0	9,0 x 250	40 x 125	375	268

