





178214-1

WAS 90-25/63-88

PRINT DIST 単位: 尺 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



ROW NO
列 NO
(裏側)
OPPOSITE-SIDE



NOTE

1. MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC
POLYESTER
COLOR; BLACK

注記

1. 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色

DR.	18/10 '90	DE.	
CHK.	S. MANABE	APP.	18-OCT-190
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

© 1970 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の商標品は 登録商標です		© 1970 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) — H — mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) — H — mm	名称 (NAME) DYNAMIC D-3400 12 RECEPTACLE HOUSING			
材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記参照	仕上 (FINISH) — H —	一般公差	SIZE	LOC	番号 (NO.)
DR.	18/10 '90	DE.	10以下 ± 0.2	B	J
CHK.	S. MANABE	APP.	10以上 30以下 ± 0.25	C-178214	
			30以上 100以下 ± 0.3	尺 (SCALE)	REV.
			角 度 ± 3'	+	0
				SHEET	1 OF 1