

Part Number: [0955012881](#)
 Status: Active
 Overview: [Magnetic and Modular Jacks and Plugs](#)
 Description: Modular Jack, Right-Angle, Through Hole, 8/8, Low Profile, Tray

Documents:

3Dモデル [圧着仕様書 AS-85513-001-001 \(PDF\)](#)
 図面 (PDF) [梱包仕様書 PK-95001-001 \(PDF\)](#)
 製品仕様書 PS-95501-001 (PDF) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
 製品仕様書 STR-1413-001 (PDF) [Product Literature \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL	E107635
一般	
コメント	Reflow Capable
コンポーネント種別	モジュラージャック
Magnetic	無
概要	Magnetic and Modular Jacks and Plugs
性能カテゴリ	3
パワーオーバーイーサネット (PoE)	N/A
Product Literature Order No	987650-8441
製品名	Modular Jack 8/8, RJ45
UPC	822350967556
機械的性能/材質	
ブーツ色	N/A
色 - 樹脂部	黒色
耐久挿抜回数	2500
難燃性	94V-0
リバース / トップラッチ	無
Jack Height	11.50mm
ライトパイプ / LED	無
材質 - 金属部	銅合金
材質 - 嵌合部メッキ	Gold over Palladium Nickel
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	耐熱樹脂
Net Weight	2.360/g
実装形態	ライトアングル (サイドエントリー)
位置決め	有
基板保持	有
推奨基板厚	1.57mm
梱包形態	トレイ
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	1.02mm
ピッチ - 実装部	1.27mm
嵌合部メッキ厚	0.051µm, 0.600µm
ターミナルメッキ厚	1.905µm
ポート	1
極数 - 開口 / 実装	8/8
表面実装対応 (SMC)	有
使用温度範囲	-40° to +85° C
実装スタイル	スルーホール
防水 / 防塵	無
ケーブル種別	N/A
電気的性能	
最大定格電流	1.5A



Series image - Reference only

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS China RoHS

Compliant
 REACH SVHC
 Not Contained Per -
 ED/61/2018 (27 June
 2018)

Halogen-Free
Status

Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for
 any non-product compliance questions.

China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
[95501 Series](#)

Mates With
[90075 Modular Plug](#)

Use With
[90075](#)

シールド
最大定格電圧

無
125V DC

参考情報

図面・仕様書情報
圧着仕様書
梱包仕様書
製品仕様書
製品図面

AS-85513-001-001
PK-95001-001
PS-95501-001, STR-1413-001
SD-95501-001

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION